

Sonická technologie

Všechny zubní kartáčky OMRON Sonic style pracují na principu sonické technologie. Tato technologie díky vysokým rychlostem kmitů velmi účinně odstraňuje zubní plak.




Efektivní čištění

Sonická technologie OMRONu vyvíjí sonické vibrace až 33.000 kmitů za minutu. Voda v ústech se při sonických vibracích rozkmitá a tak jsou efektivně čištěna i těžko dostupná místa.



Srovnávací tabulka



Název/ číslo modelu	HT-B458-S	HT-B458-R	HT-B456	HT-B450	HT-B201
Barva	●	●	●	●	●
Štíhlý design a nízká hmotnost	✓	✓	✓	✓	✓
Balení včetně čistící hlavice se 3 druhy vláken „Triple Cleaning“	✓	✓	✓	✓	✓
Balení včetně čistící hlavice s velmi jemnými vlákny „Super-Fine Soft“	✓	✓	✓		
Automatické vypnutí po 3 minutách	✓	✓	✓	✓	
3 různé čistící režimy	✓	✓	✓		
30 vteřinový časovač	✓	✓			
5 rychlostí	✓	✓			
Standardní kmit	~25.500	~25.500	~25.500	~25.500	~20.000
Široký kmit	~13.000	~13.000	~13.000		
Bodový kmit	~33.000	~33.000	~33.000		
Typ baterie	2x Ni-MH 2,4 V – indukční nabíjení				1x AA alkalická baterie



Měřiče krevního tlaku • Teploměry • Inhalátory
 • Monitory tělesné stavby těla • Elektrické neurostimulátory • Krokoměry

Zakoupíte ve specializovaných prodejnách.

Pouze zde vám zaškolení odborníci pomohou s výběrem pro vás vhodného přístroje.

Obchodní zastoupení pro ČR CELIMED s.r.o.
 Spotřebitelská linka: 417 639 530
 Více na www.kartacky-omron.cz



OMRON



Sonic style™

Japonské sonické zubní kartáčky



Štíhlý a lehký

Efektivní odstraňování
 zubního plaku
 díky sonické technologii

Vnímejte své zdraví

Sonic style™

Zubní kartáček, který si okamžitě oblíbíte

Ideálně
by jste měli
používat
zubní kartáček
3 minuty 2x denně
365 dní v roce!
Čištění bude pro vás
přirozené.
OMRON věří, že denní rutina
se stane zábavou.

Štíhlý a lehký

OMRON Sonic style nabízí ucelenou řadu štíhlých a lehkých sonických zubních kartáčků. Vyberte si dle individuální potřeby.

Unikátní čistící režimy – bodový a široký kmit



**Široký kmit –
13.000 kmitů/oscilací
za minutu**

Dvojnásobně široký kmit
pro jemné čištění
mezizubních prostor
a dásní.

**Bodový kmit –
33.000 kmitů/oscilací za minutu**

Pohybuje se 1,5x hlouběji
ve vertikálním směru.
Efektivní čištění stoliček a vnitřní
strany předních zubů.



**Standardní kmit –
25.000 kmitů/oscilací za minutu**

Efektivní odstraňování zubního plaku
sonickou technologií.

Sonic style™ se přizpůsobí vašim potřebám čištění

**Zdokonalené čistící
hlavice kartáčků***

**Hlavice „Triple Cleaning“
– s 3D efektem**

Pro efektivní odstranění
plaku trojitým čištěním
pomocí tří druhů vláken.
Obj. kód SB070
(v balení 2 kusy)

**Hlavice „Super-Fine Soft“
– jemná**

Pro velmi jemné
a šetrné čištění
u citlivých zubů.
Obj. kód SB080
(v balení 2 kusy)

**Hlavice „Point Brush“
– jednosvazková**

Pro bodové čištění
rovnátek nebo mezer
mezi nesouměrnými
zuby.
Obj. kód SB090
(v balení 2 kusy)

** Všechny typy hlavice lze použít pro všechny druhy
zubních kartáčků OMRON Sonic style.
Doporučujeme výměnu hlavice kartáčku minimálně
každé tři měsíce nebo dle opotřebení.*

